

Garant**SCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7140-2, Veľkosť: 120408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3533 120408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120408
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Rezný materiál	HM
Počet kusov	50
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Obsah	260750 HB7140-2

Technický list

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 230 mm/min
Typ	HB7140-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	VS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3533 120408