

**Blindnit PolyBulb® aluminium / stål storpack, Nit-Ø / skaftlängd (D / L):
4,8/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	771030 4,8/11
GTIN	4007081943291
Artikelklass	74D

Beskrivning**Utförande:**

Blindnitar säkerställer en permanent säker sammanfogning av olika och känsliga material, även om de är tillgängliga på ena sidan.

Huvudets form: Platt runt huvud = PH; stort huvud = H.

PolyBulb® fördelar kontaktrycket jämnt över komponenten. Den är idealisk för nitning av mjuka och spröda komponenter som plast och kompositmaterial. Den kan ersätta upp till tre konventionella blindnitar och bidra till att minska mängden delar och därmed risken för förväxling. Det skapar ett estetiskt utseende – viktigt för synliga områden.

Fördel:

- **Stort spännområde.**
- **Stort låshuvud.**
- **Perfekt för synliga områden – estetiskt utseende.**
- **Kontrollerad hålkant – förhindrar vitbrott.**
- **Idealisk för plastnitning – hög draghållfasthet och utdragningskraft.**
- **Låst kvarvarande nitdorn – förhindrar skrammel vid användning.**

Användningsdata:

Värme, ventilation, luftkonditionering och automation.

Material:

Ihålig nit – aluminiumlegering; nitdorn – stål, förzinkad.

Rekommendation:**GESIPA®-blindnitar – en tumregel:**

Materialtjocklek + nitskaftets diameter = nitskaftets längd

Exempel:

Material: Plåt 3 mm + plåt 3 mm + hål 4 mm = 10 mm nitskaftets längd > resulterar i blindnit 4 × 10.

Teknisk beskrivning

Ihålig nit med diameter D	4,8 mm
Nitdornens material	Stål, förzinkat
spännvidd	1,5 - 6 mm
Längd på ihålig nit L	11 mm
Huvudets form	PH
Ihåligt nitmaterial	Aluminiumlegering
Borrhålets diameter	4,9 mm
Antal nitar (styck)	250
Serie	PolyBulb®-blindnit
Produktslag	Nit