

Garant

Plaquette VBMT pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 110304



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG3561 110304 |
| GTIN | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN |

Description technique

| | |
|---|-----------------|
| Quantité | 50 |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Tolérance | M |
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/tr |
| Type d'outils | Carbure |
| Vitesse de coupe v_c Application principale | 80 - 260 mm/min |
| Profondeur de coupe a_p min | 0,25 mm |
| Profondeur de coupe a_p max | 1,75 mm |
| Sommaire | 261224 HB7120-1 |
| Prof. coupe a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Application principale | M |
| Code ISO plaquette | VBMT 110304 |
| Nombre de changements/dents | 2 |

Fiche technique

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Classement finition/ébauche | Finition |
| Nuance | HB7120-1 |
| Condition de coupe | Continue |
| Brise-copeaux | VM |
| Type de produit | Plaquette pour tournage |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3561 110304