



Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück HBT020



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3918 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlucht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p min	0,25 mm
Inhalt	251414 HBT020
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p max	4 mm
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Stückzahl	30
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3918 160404