




Inserto CNMG per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2405 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p max.	3,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Contenuto	250052 HB7020-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p min.	0,55 mm
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2405 09T308