

**Pack promotionnel Disque à tronçonner "2 en 1"****Données de commande**

N° commande	GG5505 115/100
GTIN	4067263137009
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Disque à tronçonner universel pour l'acier et l'INOX.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d'angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale v_c est de 80 m/s.

Spécification:

A60R-BF. Correspond au code art. 563505.

Remarque(s):

L'épaisseur de disque doit correspondre au moins à 20 % de celle du matériau à tronçonner.

Description technique

Ø disque	115 mm
Sommaire	100
Epaisseur de disque	1 mm
Ø alésage	22,23 mm
Spécification	A60R-BF

Vitesse de rotation max.	13300 min ⁻¹
Forme	droit
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Angle d'attaque recommandé	Rayon degré
Optimisé pour le matériau	Acier
Optimisé pour le matériau	INOX
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Disque de tronçonnage«2 en 1» Ø disque 115 mm	563505 115
---	------------