HOLEX

Tulejki z materiału ściernego (ZA) ziarno 80 średnie, ⌀ tulei×szerokość tulei: 15X30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	553780 15X30
GTIN	4045197287441
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:
Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.
Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.
Korund cyrkonowy (ZA).
Zastosowanie:
Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.
Pasuje do:
Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.

Opis techniczny

szerokość tulei	30 mm

∅ tulei	15 mm
ziarnistość	80
ziarnistość	średni
Materiały ścierne	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
kształt tulei	walcowy
Rodzaj produktu	Tulejki szlifierskie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się warunkowo		
Stal < 900 N/mm²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Odpowiednie produkty

https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/553780-15X30