

Garant**DCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 070202****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2816 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,15 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	260351 HB7010-2
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte $a_{p\ max}$	1,75 mm

Gegevensblad

Hoekradius	0,2 mm
Aantal	50
Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2816 070202