


Garant

Plaquette VCGT pour semi-finition 30 pièces, HB7310, Réf.: 110304



Données de commande

N° commande	GG3836 110304
GTIN	4067263098690
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	30
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Sommaire	261454 HB7310
Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Code ISO plaquette	VCGT 110304
Nombre de changements/dents	2
Application principale	N
Type d'outils	Carbure

Fiche technique

Profondeur de coupe a_p max	1,75 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe a_p min	0,25 mm
Tolérance	G
Nuance	HB7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3836 110304