




Plaquette CCMT pour semi-finition 50 pièces, HBT130, Taille: 09T304



Données de commande

N° commande	GG2625 09T304
GTIN	4067263096269
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	TiCN
Prof. coupe a_p	0,3 - 3 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Quantité	50
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	3,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	260211 HBT130
Application principale	M
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 200 mm/min

Fiche technique

Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,25 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/tr
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2625 09T304