



Plaquette VBMT pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160402



Données de commande

N° commande	GG3556 160402
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Rayon d'angle	0,2 mm
Quantité	50
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Sommaire	261150 HB7130-2
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M

Fiche technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaque	VBMT 160402
Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3556 160402