

Garant**Fraise grande avance Power Q avec queue cylindrique, pour plaquettes XD..****Données de commande**

N° commande	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Classe d'article	210

Description**Pièce(s) de rechange:**

Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 5,0** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	44 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	4,42 degré
Plaquette adaptée	XDM.120516
$\varnothing D_3$	14 mm
Longueur de col L_1	120 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur totale L_{tot}	200 mm
Arrosage interne	oui
$\varnothing$ dents D_c	30 mm
$\varnothing$ queue D_s h6	32 mm
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	10,34 mm
Perçage par interpolation a_p	1,5 mm

Perçage par interpolation Ø D _{max}	58 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	11 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Tréflage
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP