

Garant

Varčno pakiranje SNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HB7010-2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2446 120412
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120412
Glavna uporaba	P
Radij rezila	1,2 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,8 mm
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 mm/min
Rezalni material	Karbidna trdina
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4,25 mm
Vsebina	251226 HB7010-2
število kosov	30
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2446 120412