

**Garant**

## Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



### Bestelldaten

Bestellnummer	GG2983 080404
GTIN	4067263094937
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Beschichtung	beschichtet
Schnitttiefe $a_p$ max	2.75 mm
Schnitttiefe $a_p$ min	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Schneidstoff	HM

## Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Inhalt	252068 HB7130-2
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2983 080404