



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2908 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Inhalt	250158 HB7140-2
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	30
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2908 120408