


HOLEX**Paquete económico de broca de alto rendimiento de MDI HOLEX Pro Inox mango cilíndrico DIN 6535 HA, 5 unidad, Ø DC m7: 3,7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2490 3,7
GTIN	4067263079392
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:****Como n.º 122490.**

Taladrado eficiente especialmente para uso en **aceros inoxidables y resistentes a ácidos**. Filos principales rectos con **diseño de filo optimizado** para un mejor comportamiento del arranque de viruta. Espacio entre dientes ampliados para **una excelente evacuación de virutas**. Mayor resistencia al desgaste gracias al **avanzado sustrato de metal duro** y al **recubrimiento resistente a altas temperaturas**.

Nota:Longitud de la ranura de viruta $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forma HB disponible al mismo precio con el n.º GG2491.

La forma HB solo está disponible a partir de $\geq \varnothing 3$ mm.**Descripción técnica**

Contenido	5
Norma	DIN 6537 K
Avance f en INOX < 900 N/mm ²	0,06 mm/rev,

Número de filos Z	2
Ø de mango D _s	6 mm
Profundidad de perforación máxima recomendada L ₂	14,5 mm
Ø nominal D _c	3,7 mm
Tolerancia Ø nominal	m7
Longitud de la ranura de viruta L _c	20 mm
Longitud total L	62 mm
Serie	Pro Inox
Recubrimiento	AlTiN
Material de corte	MDI
Ejecución	4xD
Ángulo de punta	140 grados
Mango	DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
anillo de color	azul
Tipo de producto	Broca espiral

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	120 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	120 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	110 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	35 m/min	S

húmedo máximo

adecuado

húmedo mínimo

adecuado con restricciones

Accesorios

Broca de alto rendimiento MDI HOLEX Pro INOX mango
cilíndrico DIN 6535 HA Ø DC m7 3,7 mm

122490 3,7