

Garant**VBGT vendeskærsplatte, middel bearbejdning 50 stk., HU7310, Størrelse: 110301****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3829 110301
GTIN	4067263098386
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	1,75 mm
Antal stk.	50
Skæredybde a_p	0,1 - 4 mm
Belægning	ubelagt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBGT 110301
Indhold	261220 HU7310
Hjørneradius	0,1 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,5 mm/o
Skæredybde $a_{p \text{ min}}$	0,05 mm

Primær anvendelse	N
Tolerance	G
Type	HU7310
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG3829 110301