

Garant**Rezkar za velika podajanja FeedKing z izvrtino, za obračalne rezalne ploščice XD..****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212910 32/5
GTIN	4045197549761
Razred artikla	21O

Opis**Izvedba:**

Dinamično delujoča geometrija rezil za najvišje vrednosti podajanja. Izredno miren tek zaradi **samostabilizirajoče podloge obračalne ploščice**. **Optimizirana geometrija za zmanjšano silo rezanja, zaradi tega manjša obremenitev glavnega vretena.**

Prednosti:

Posebej ekonomična obdelava zaradi **izredno čvrstih 4-rezilnih** obračalnih ploščic.

Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 2,2** s stebлом art. **674252 vel. 9IP**.

Tehnični opis

Celotna dolžina L_{celotna}	40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 070308
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219810 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	19 mm
$\varnothing$ rezila D_c	32 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,85 mm

Podatkovni list

Ø vpenjalne izvrtine	16 mm
Število rezil Z	5
Notranje hlajenje	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{min}	51 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D _{maks}	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje a _p	0,85 mm
Dolžina rampe L za α _{maks}	18 mm
Kot rampe α _{maks}	0,95 stopinj
Serija	FeedKing
Nastavitveni kot κ	10 stopinj
Fz Helix	0,7
Oblika držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Pogrezovanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Strategija odrezovanja	HPC
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/212910-32/5>