


**Pachet HOLEX Pro UNI Freză de degroșare din carbură HPC, 5 bucăți****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3063 5
GTIN	4062406625573
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Pentru **degroșare și finisare** la cele mai mari viteze de avans și cu funcționare silențioasă. Geometrie inovativă și strat de acoperire ultraperformant pentru durabilitate și rezultate de fabricație remarcabile în varii materiale. Stabilitate proprie foarte mare, silențiozitate datorată danturii divizate inegal.

Similar Codului 203063.

Descriere tehnică

Ø de degajare D_1	4,8 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Ø cozii D_s	6 mm
Ø tăișului D_c	5 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Unghi teșitură	45 grad
Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm

Lungimea totală L	54 mm
Lungimea tăişului L_c	9 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Toleranță Ø nominal	e8
Număr de dinți Z	4
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Unghiul elicei	42 grad
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	16 mm
Cuprins	5
Serie	Pro Uni
Strat de acoperire	TiSiN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de lucru
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăişului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	250 m/min	N

Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	35 m/min	S
GG(G)	recomandat	240 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Accesorii

HOLEX Pro UNI Freză de degroșare din carbură
monoblocHPC Ø e8 DC 5 mm

203063 5