

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 120412



Datos de pedido

Número de pedido	GG2911 120412
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Profundidad de corte _{p mín.}	0,8 mm
Tolerancia	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	M
Contenido	250160 HB7140-2
Recubrimiento	con revestimiento

Cantidad	50
Radio angular	1,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4:25 mm
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2911 120412