

Garant

Inserto DNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 150612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2428 150612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250764 HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm

Scheda tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2428 150612