

**Garant**

### Formato convenienza Inserto per lavorazione media CNMG 30 pezzi HB7020-2



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2408 120408
GTIN	4067263092315
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p\min}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	130 - 370 mm/min
Profondità di taglio $a_{p\max}$	4,25 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	250158 HB7020-2
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

## Scheda tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	CNMG 120408
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2408 120408