

Garant**Plăcuță amovibilă VCMT cu prelucrare medie 50 buc., HB7020-2, Dimensiuni: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2874 160404
GTIN	4067263096009
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Număr de bucăți	50
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Cuprins	261458 HB7020-2
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm

Fișă de date

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 350 mm/min
Aplicația principală	P
Toleranță	M
Categorie	HB7020-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2874 160404