



Plaquette DNMG pour finition 30 pièces, HBT130, Réf.: 110404



Données de commande

N° commande	GG3962 110404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Avance f	0,15 - 0,45 mm/tr
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm

Sommaire	250666 HBT130
Quantité	30
Revêtement	TiCN
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	MF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3962 110404