

Garant**Fresa per spallamenti Softcut® con codolo cilindrico, per inserti AP..****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215565 20/3
GTIN	4045197601582
Classe articolo	210

Descrizione**Esecuzione:**

Frese a inserti di precisione per spallamenti con passo a incremento asimmetrico per rotazione più regolare, massima precisione e capacità di taglio massime. **Nuova generazione** di frese a inserti per spallamenti ad alte prestazioni **con geometria a forza di taglio ridotta per l'impiego MTC in condizioni instabili o per mandrini con bassa potenza.**

Uso:

Per spallamenti a grandi profondità anche dal pieno. Ampio campo di impiego con tutti gli acciai, nonché acciai inossidabili e resistenti agli acidi.

Ricambi:

Set di viti degli inserti n. art. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Per l'impiego di inserti con raggio superiore a 2 mm è necessario modificare la sede per inserti. Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP.**

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D _c	20 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	160 mm
Inserto adatto	AP.. 1335..
Sporgenza totale L ₁	25 mm
Ø Codolo D _s h6	16 mm
Set di viti per inserti	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Numero taglienti Z	3

Scheda tecnica

Lunghezza rampa L per $\alpha_{\max}$.	14,5 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	38 mm
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$.	37 mm
Fresatura a interpolazione a_p	1,7 mm
Angolo rampa $\alpha_{\max}$.	1,19 grado
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	17 mm
Forma del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Utilizzo fresa	Ramping
Passo dei taglienti	diversa
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciatura	MTC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/215565-20/3>