

Garant**VCMT otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7120-1, Veľkosť: 160408****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG3573 160408
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet kusov	50
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_{p\ min}$	0,55 mm
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Obsah	261459 HB7120-1
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_{p\ max}$	2,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 mm/min
Uhlový Polomer	0,8 mm

Technický list

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 160408
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálny
Lamač triesok	VM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG3573 160408