

Garant

Vorteilspack VCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3836 160408
GTIN	4067263098751
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p max	2,5 mm
Schliff/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Inhalt	261459 HB7310
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160408
Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p min	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	30
Toleranz	G
Sorte	HB7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3836 160408