

Garant**Plaquette de fraisage OFEW 050405 TR, pour fraises à surfacer, HB7520****Données de commande**

N° commande	213324 ST1400
GTIN	4045197454959
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l'usure grâce aux substrats micrograins.

Description technique

Type	ST1400
Avance f_z par dent	0,14 mm
Rayon d'angle	0,5 mm
Nombre de changements/dents	8
Code ISO plaquette	OFEW 050405 TR
Nuance	HB7520
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	275 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	190 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	110 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	140 m/min	K
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		