

**Płytki skrawające TCMT do obróbki wykańczającej 50 szt., HBT130, Rozmiar: 16T304****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2683 16T304
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
powłoka	TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 mm/min
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	3
liczba sztuk	50
głębokość skrawania a_p	0,1 - 1 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
promień naroża	0,4 mm

Karta danych

Zawartość	260968 HBT130
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	MF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2683 16T304