



Plaquette CNMG pour ébauche 50 pièces, HBT130, Réf.: 160612



Données de commande

N° commande	GG3961 160612
GTIN	4067263094227
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	2 - 6 mm
Type d'outils	HM
Application principale	M
Avance f	0,15 - 0,55 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 180 mm/min
Sommaire	250221 HBT130
Revêtement	TiCN
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Code ISO plaquette	CNMG 160612
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm

Fiche technique

Classement finition/ébauche	ébauche
Nombre de changements/dents	4
Quantité	50
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3961 160612