

Garant

**Płytki skrawające SNMG do obróbki średnio dokładnej 50 sztuk, HB7035-2,
Rozmiar: 120404**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2451 120404
GTIN	4067263092278
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

liczba wymian/ostrzy	8
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 320 mm/min
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,3 - 4 mm
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

Karta danych

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zawartość	251222 HB7035-2
liczba sztuk	50
Gatunek	HB7035-2
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Odpowiednie produkty

No Shop URL available for: GG2451 120404