

**Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Taille: 120404****Données de commande**

N° commande	GG2835 120404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Application principale	P
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Sommaire	260765 HB7035-2
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2835 120404