


**Garant**

### Inserto VBMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160408



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3563 160408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

#### Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_p$ min.	0,55 mm
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_p$ max.	2,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 200 mm/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,

## Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261234 HB7140-2
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3563 160408