



## Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatten Schlichten, HB7315-1, 30 Stück

### Bestelldaten

Bestellnummer	GG3801 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

### Technische Beschreibung

Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schnitttiefe a <sub>p</sub>	0,05 - 0,5 mm
Stückzahl	30
Inhalt	260052 HB7315-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a <sub>p max</sub>	2 mm
Schnittgeschwindigkeit v <sub>c</sub> Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 060204
Schnitttiefe a <sub>p min</sub>	0,25 mm
Toleranz	G
Sorte	HB7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

## Anwenderdaten

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	200 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	110 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	80 m/min	K
kontinuierlich	geeignet		
unregelmäßig	geeignet		
unterbrochen	geeignet		
nass maximal	geeignet		

## Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3801 060204