


Garant

Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7035-2



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2406 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\max}$	4,25 mm
Schnitttiefe $a_{p\min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Datenblatt

Inhalt	250058 HB7035-2
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2406 120404