


HOLEX**Pack promotionnel Fraise carbure monobloc TPC avec brise-copeaux, 5 pièces****Données de commande**

N° commande	GG3085 8
GTIN	4062406625771
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Fraise hautes performances **spécialement conçue pour l'usinage TPC** universel.

Ame renforcée.

Résistance à la rupture grâce à l'utilisation de substrats et grains ultra-fins permettant une flexion optimisée.

Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.

Comme 203085.

Remarque(s):

h_{\max} : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

$a_{e \max} = 0,18 \times D$ pour l'usinage TPC.

Description technique

Angle d'hélice	40 degré
\emptyset queue D_s	8 mm
\emptyset de détalonnage D_1	7,8 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	30 mm
Longueur de coupe L_c	24 mm

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,16 mm
Epaisseur moyenne de copeau h_{\max} pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm ²	0,062 mm
Ø dents D_c	8 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Nombre de dents Z	4
Longueur totale L	68 mm
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Sommaire	5
Revêtement	TiSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	différent
Pas des arêtes de coupe	différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,18xD
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	360 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	330 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	290 m/min	P

Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	150 m/min	M
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Fraise carbure monobloc avec brise-copeauxHPC Ø e8 DC
8 mm

203085 8