

Garant

DCMT rezalna obračalna ploščica glajenje 50-delna, HB7035-2, Velikost: 11T302



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2818 11T302
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Podajanje f	0,07 - 0,25 mm/v
Globina reza $a_{p\ min}$	0,15 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 mm/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T302
Vsebina	260356 HB7035-2

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
število kosov	50
Zvrst	HB7035-2
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Lomilec odrezkov	SS
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2818 11T302