



Vorteilspack PVC-Klebeband



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3793 50X33
GTIN	4067263137672
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbare Klebebänder für zahlreiche Anwendungsbereiche wie **Reparieren, Schützen, Abkleben und Verpacken.**

Glattes PVC-Schutzbänder aus einer anschmiegsamen Weich-PVC-Folie.

Zum Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz, Aluminium oder Glas.

Einsatzdauer im Innen- und Außenbereich bis zu 3 Wochen.

Merkmal:

Inhalt 10 Stück

Empfehlung:

Vor Verklebung den Untergrund auf Eignung prüfen.

Technische Beschreibung

Klebkraft auf Stahl	0,11 N/mm
Liner vorhanden	nein
Länge	33 m
Lager Luftfeuchtigkeit	50 %

Breite	50 mm
Lagertemperatur	20 °C
Klebmasse	Naturkautschuk
Dehnungsfähigkeit	120 %
temperaturbeständig bis	40 °C
Trägermaterial	PVC-Folie
Haltbarkeit ab Herstell datum	12 Monat
Anwendung	Fixieren
Anwendung	Bündeln
Anwendung	Befestigen
Anwendung	Verkleben
Anwendung	Abdichten
Anwendung	Abkleben
Anwendung	Maskieren
Zugfestigkeit	1,67 N/mm
Farbe	orange
Besonderheit	anschmiegksam
Stärke	0,13 mm
Klebebandart	einseitig
Produktnamensattribut	orange
Produktart	Klebeband

Zubehör

PVC-Klebeband Breite×Länge (mm×m) 50X33

083793 50X33