



## Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3984 060404 |
| GTIN          | 4067263094999 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | WNMG 060404      |
| Beschichtung                | TiCN             |
| Stückzahl                   | 30               |
| Eckenradius                 | 0,4 mm           |
| Vorschub f                  | 0,12 - 0,45 mm/U |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 6                |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$   | 2 mm             |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$   | 0,25 mm          |
| Inhalt                      | 252092 HBT130    |
| Schnitttiefe $a_p$          | 0,5 - 5 mm       |
| Hauptanwendung              | M                |

## Datenblatt

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 50 - 200 mm/min               |
| Schneidstoff                                | HM                            |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten            |
| Sorte                                       | HBT130                        |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher                                 | MM                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3984 060404