

Garant**TNMG otočná rezná platnička, stredné obrábanie 50 kus, HB7020-2, Veľkosť: 160404****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2464 160404
GTIN	4067263093404
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,25 mm
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	4 mm
Obsah	251542 HB7020-2
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Hlavné použitie	P

Technický list

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	130 - 370 mm/min
Počet kusov	50
Typ	HB7020-2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2464 160404