



Lamatore a tirare a 180°, Ø di svasatura D: 40mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 217180 40 |
| GTIN | 4045197281272 |
| Classe articolo | 21O |

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina). Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Numero taglienti Z | 1 |
| L ₂ | 103 mm |
| Ø Codolo D _s h6 | 32 mm |
| Ø Minimo d _{min} | 25 mm |
| L ₃ | 95 mm |
| Sporgenza totale L ₁ | 123 mm |
| Forma del codolo | Whistle Notch |

Scheda tecnica

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ø Giunto D ₁ | 40 mm |
| Misura programmata e | 8,05 mm |
| Ø di svasatura D | 40 mm |
| Vite inserto | 219844 (15IP; 3,0 Nm) |
| Inserto adatto | 260150 |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Lunghezza complessiva L | 183 mm |
| Angolo di svasatura | 180 |
| Sostituzione del materiale | PowerCard |
| Tipo di prodotto | Svasatori |

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/217180-40>