

Garant

Formato convenienza Inserto per finitura TNMG 30 pezzi HB7020-2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2461 160404
GTIN	4067263093398
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Profondità di taglio a_p min.	0,25 mm
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Contenuto	251542 HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio a_p max.	4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2461 160404