

Scheda tecnica



Formato convenienza Piastra di taglio/inserimento girevole a raggio completo 30 pezzi HBG25

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2728 3
GTIN	4067263096757
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	278036 3
Tolleranza larghezza gola w	± 0,04 mm
Campo di applicazione	Troncatura radiale esterna
Larghezza gola w	3 mm
Numero pezzi	30
Avanzamento f	0,07 - 0,2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Tipo	HBG25
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	130 m/min	P

Scheda tecnica

Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	80 m/min	M
GG(G)	idonea	140 m/min	K
Uni	idonea		
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2728 3