




## Pachet freze din carbură, 5 bucăți



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG1296 9      |
| GTIN               | 4045197907967 |
| Clasa articolului  | GGN           |

### Descriere

#### Execuție:

Dimensiuni similare **DIN 6527**.

Acoperire îmbunătățită pentru utilizare universală pe oțel și fontă.

**Similar Cod 202296.**

### Descriere tehnică

|                                                                      |                                 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Lungimea tăişului $L_c$                                              | 19 mm                           |
| Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,05 mm                         |
| $\varnothing$ tăişului $D_c$                                         | 9 mm                            |
| Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$   | 0,08 mm                         |
| Coadă tip                                                            | DIN 6535 HB cu h6               |
| Forma cozii                                                          | HB                              |
| Direcția de aşchiere                                                 | Orizontal, înclinat și vertical |
| $\varnothing$ cozii $D_s$                                            | 10 mm                           |
| Lungimea totală $L$                                                  | 72 mm                           |

## Fișă de date

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Număr de dinți Z                            | 3                                                |
| Toleranță Ø nominal                         | e8                                               |
| Lățimea teșiturii la 45°                    | 0,3 mm                                           |
| Unghiul elicei                              | 45 grad                                          |
| Unghi teșitură                              | 45 grad                                          |
| Cuprins                                     | 5                                                |
| Strat de acoperire                          | AlCrN                                            |
| Materialul sculei                           | Carbură                                          |
| Standard                                    | DIN 6527                                         |
| Tip                                         | N                                                |
| Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare | Canal complet<br>adâncime de tăiere $1 \times D$ |
| Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare | $0,3 \times D$ la frezare laterală               |
| Tip produs                                  | Freză                                            |

## Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru         | $V_c$     | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte)   | indicat în anumite condiții | 200 m/min | N       |
| Alu > 10% Si                  | indicat în anumite condiții | 160 m/min | N       |
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 100 m/min | P       |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 80 m/min  | P       |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 70 m/min  | P       |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 50 m/min  | P       |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 60 m/min  | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | indicat în anumite condiții | 40 m/min  | M       |
| GG(G)                         | recomandat                  | 75 m/min  | K       |
| Uni                           | indicat în anumite condiții |           |         |
| Umiditate maximă              | recomandat                  |           |         |

## Fișă de date

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Umiditate minimă | recomandat                  |
| Uscat            | indicat în anumite condiții |
| Aer              | recomandat                  |

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/GG1296-9>