

Garant

**TNMG obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HB7010-2,
Velikost: 160404**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2463 160404
GTIN	4067263092278
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\min}$	0,25 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	140 - 440 mm/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza a_p	0,3 - 4 mm
Podajanje f	0,2 - 0,5 mm/v

Podatkovni list

Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	4 mm
Vsebina	251542 HB7010-2
število kosov	50
Zvrst	HB7010-2
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	SM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2463 160404