

Garant GRIDLINE

Werkbank, elektrisch fahrbar, links Tür, rechts 4 Schubladen, Buche-Multiplex-Platte, 20×20G, Plattenlänge: 1250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	925424 1250
GTIN	4062406101909
Artikelklasse	9GG

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse 24G sowie Türgehäuse 16G zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug, Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung und 75 kg Tragfähigkeit.

Stromversorgung für Antriebseinheit durch eingebauten Akku.

Antriebseinheit: Maximale Geschwindigkeit **4 km/h**, Fahrtrichtung vorwärts und rückwärts, Bodenfreiheit 30 mm, Rad Gummi spurlos, mechanische Notentriegelung, hörbare Schallenergie (Antrieb) 45 dB(A).

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit **spurlosem Polyurethan-Laufbelag**, minimalem Rollwiderstand, geringen Fahrgeräuschen und Fadenschutz. Lenkrollen mit Feststeller für Rad und Drehkranz.

Funktion:

IPX4: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen, jedoch kein Schutz vor Fremdkörpern oder Berührung.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 625

Anzahl Fachboden höhenverstellbar (links): 1

Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 75, 100, 200, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Technische Beschreibung

absenkbar	nein
Material Arbeitsplatte	Buche-Multiplex
Schubladen Nutztiefe in G	20
Anzahl Schubladen	4
Nennspannung	24 V
Gewicht	171 kg
Schubladen Nutztiefe	500 mm
maximale Hubkraft	400 N
Rad-Ø Lenkrolle	125 mm
Arbeitsplatte Tiefe	750 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
ComfortClose	nein
Schiebegriff	ja
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Rad-Ø Bockrolle	125 mm
Nennleistung	73 W
Unterbau Breite	1100 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse	2
Schubladengehäuse Nutzhöhe	625 mm
Arbeitsplatte Länge	1250 mm
Laufbelag spurlos	ja
Arbeitsplatte Stärke	25 mm
Anzahl Tür	1
Oberfläche Arbeitsplatte	geölt
Serie	Ready-to-go

Höhe	950 mm
Unterbau Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Schubladen Nutzfläche in G	20×20
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Akkuart	Lithium-Ion
IP-Schutzart	IP X4
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1 mm
Werkbank Höhe	950 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	400 kg
Plattenstärke	25 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Türöffnungswinkel	180 Grad
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktnamensattribut	20×20G
Produktart	mobile Werkbank

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/925424-1250>