



VBMT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 50-delna, HBT130, Velikost: 110304

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG2692 110304
GTIN	4067263097068
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 200 mm/min
Vsebina	261252 HBT130
Globina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBMT 110304
Globina reza $a_{p\text{ maks}}$	1,75 mm
Rezalni material	HM
Glavna uporaba	M
Prevleka	TiCN
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza $a_{p\text{ min}}$	0,25 mm
število kosov	50
Podajanje f	0,05 - 0,35 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HBT130
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	MM

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG2692 110304
