

Garant

Plaquette CCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Taille: 120408



Données de commande

N° commande	GG2809 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Sommaire	260160 HB7035-2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_p \text{ min}$	0,55 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_p \text{ max}$	4,25 mm
Nombre de changements/dents	2

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Nuance	HB7035-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2809 120408