

Garant

CCMT otočná rezná platnička, dokončovanie 50 kus, HB7035-2, Veľkosť: 09T302



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2806 09T302
GTIN	4067263092278
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 mm/min
Obsah	260056 HB7035-2
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_{p \max}$	3,25 mm
Hĺbka rezu $a_{p \min}$	0,15 mm

Technický list

Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Počet kusov	50
Typ	HB7035-2
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Lamač triesok	SS
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Vhodné výrobky

No Shop URL available for: GG2806 09T302