

Garant**VCMT vendeskærsplatte, sletbearbejdning 50 stk., HB7020-2, Størrelse: 160404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2868 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,07 - 0,25 mm/o
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 160404
Skæredybde $a_{p \min}$	0,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	140 - 400 mm/min
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Skæredybde $a_{p \max}$	2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Hjørneradius	0,2 mm

Datablad

Primær anvendelse	P
Antal stk.	50
Antal skift/skær	2
Indhold	261372 HB7020-2
Type	HB7020-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Spånbryder	SS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2868 160404